

**Par rukavica RewoMech 641, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094377 11
GTIN	4008198764113
Razred artikla	04Q

Opis**Izvedba:**

RewoMech 641. **Otporna umjetna koža** za zaštitu pri mehaničkim radovima. Rukavicama korisnik može dobro rukovati i mokrim dijelovima i one, zahvaljujući ubačenju barijeri vlage od Tyvek®, štite dlan od ulja i vlage. Produljeni dio rukavice ima zatvarač na čičak. Rukavice dišu i predstavljaju alternativu uobičajenim kožnim rukavicama. Posebno prikladne za obradu metala i plastike, fine mehanike, radove montaže i transporta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	RewoMech 641
Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija II

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
EN 388	2121X
Materijal nosača	Umjetna koža
Područje primjene	Svestranost
Duljina	240 - 260 mm
Boja	siva / crna
Težina	90 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	1
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice