

**Par rukavica 03440, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094424 8
GTIN	4260144425244
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

Robusne rukavice od jersey pamuka s prevlakom od nitrila za primjenu na zahtjevnim i srednje zahtjevnim područjima. Tri puta su dugotrajnije u odnosu na teške kožne rukavice te su robusnije i fleksibilnije. Učinkovito odbijanje masnoće i ulja. Posebno prikladne za grubo lijevane dijelove, lijevane plastične dijelove, čelične šipke, lim, visokoučinkoviti kabel, građevni materijal, sirovo drvo.

03440. Sa sigurnosnim produljenim dijelom rukavice i potpunom prevlakom.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	8
Kategorija zaštite	Kategorija II

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
EN 388	4221X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Potpuna presvlaka
Područje primjene	Heavy Duty
Boja	plava / prirodna
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice