



## Hidraulični akumulatorski alat za krimpanje, tip: M18HCCT



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Kompaktan, hidraulični alat za krimpanje prikladan za obradu kablskih stopica i vezica od 16 mm<sup>2</sup> do 300 mm<sup>2</sup>.

- **FORCE LOGIC™ hidraulični 53 kN alat za prešanje s baterijom, izrađuje spojeve za manje od 3s.**
- **Optimalna ravnoteža zahvaljujući provjerenom jednoručnom rukovanju.**
- **In-Line dizajn i glava koja se može rotirati za 350° - idealna je za radove na teško dostupnim mjestima.**
- **Kompatibilan s ONE KEY™. Moguć prijenos podataka pomoću Bluetootha za izvješća o uređajima.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatska prilagodba tlaka prešanja na spojnicu, osiguravanje optimalnog tlaka prešanja kod postupka prešanja i vizualni prikaz maksimalnog tlaka sa zelenim svjetlom.**
- **Dugotrajna pouzdanost. Održavanje nakon 30000 uporaba.**
- **Univerzalni prihvat za sve uobičajene U-umetke za prešanje.**

#### Dio isporuke:

Punjač M12-18C, transportni kovčeg.

### Tehnički opis

Vrijeme krimpanja	< 3 s
Težina uključujući bateriju	3,7 kg
Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Snaga štancanja	53 kN
maks. presjek, bakar	300 mm <sup>2</sup>
maks. presjek, aluminij	150 mm <sup>2</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Oznaka proizvođača	M18HCCT-201C
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

## Pribor

Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 95 mm <sup>2</sup>	078285 95
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 120 mm <sup>2</sup>	078285 120
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 150 mm <sup>2</sup>	078286 150
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 240 mm <sup>2</sup>	078286 240
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 185 mm <sup>2</sup>	078286 185
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 300 mm <sup>2</sup>	078286 300
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 16 mm <sup>2</sup>	078286 16
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 35 mm <sup>2</sup>	078286 35
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 70 mm <sup>2</sup>	078285 70
Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 240 mm <sup>2</sup>	078285 240

Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 25 mm <sup>2</sup>	078286 25
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 16 mm <sup>2</sup>	078285 16
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 50 mm <sup>2</sup>	078286 50
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 120 mm <sup>2</sup>	078286 120
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 50 mm <sup>2</sup>	078285 50
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 35 mm <sup>2</sup>	078285 35
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 25 mm <sup>2</sup>	078285 25
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 185 mm <sup>2</sup>	078285 185
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 70 mm <sup>2</sup>	078286 70
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 150 mm <sup>2</sup>	078285 150
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Umetak alata za prešanjeStandard Presjek 300 mm <sup>2</sup>	078285 300
Umetak alata za prešanjeDIN CU Presjek 95 mm <sup>2</sup>	078286 95