

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica, Četka Ø D1×debljina četke:
28X0,50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574900 28X0,50
GTIN	4017359045763
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, **Ø drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

Upotreba:

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i** u uski prostor, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Duljina obruba H ₁	28 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
Ø četke D ₁	28 mm
Broj tučaka	12
Ø drške D _s	6 mm
Materijal opreme	INOX žica

Upuštanje

Lijevo spleteno

Vrsta proizvoda

Četka u obliku kista