

ejendals

Par rukavica Tegera® 9140, veličina rukavice: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094388 11
GTIN	7392626027367
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 9140. Rukavice od **tanke sintetičke kože** (0,5 mm Microthan®), bez podstave. Stražnja strana od poliestera s ventilacijskom gornjom površinom za **visok stupanj prozračnosti**. Kratki model **s ojačanim kažiprstom** i čičak zatvaračem.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	6

Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
EN 388	1121X
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice