

## ejendals

### Par rukavica Tegera® 9140, veličina rukavice: 9



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094388 9
GTIN	7392626027343
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 9140.** Rukavice od **tanke sintetičke kože** (0,5 mm Microthan®), bez podstave. Stražnja strana od poliestera s ventilacijskom gornjom površinom za **visok stupanj prozračnosti**. Kratki model **s ojačanim kažiprstom** i čičak zatvaračem.

##### Standard:

EN 388; EN 420

##### Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Izrazito uski kroj. Rukavice su za broj manje.

#### Tehnički opis

Veličina rukavice	9
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	6

Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
EN 388	1121X
Materijal nosača	Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake	bez presvlake
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva / crna / žuta
Primjena	višekratno
Materijal	Sintetička koža
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice