



Par rukavica KryTech 580, veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094468 10
GTIN	3245425804100
Razred artikla	06D

Opis

Izvedba:

KryTech 580 Grip&Proof. Za fine radove u lagano nauljenim i onečišćenim radnim okruženjima. Učinkovita sigurnost hvata u nauljenim i masnim područjima zahvaljujući tehnologiji **Grip&Proof**. Dugotrajno korištenje zahvaljujući otpornosti na ulje i perivom materijalu. Posebno prikladne za obradu obradaka s uljem za rezanje, rad s nauljenim limovima i dijelovima strojeva, radove rezanja, urezivanja i kovanja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	45
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Materijal nosača	PEHD
Prevlaka	Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Duljina	230 - 280 mm
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja