



Univerzalni mjerni uređaj u drvenoj kutiji, tip: 30-250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Lagana, stabilna konstrukcija cijevi. Dva nosača mjernih krakova za prihvat različitih mjernih umetaka. Fiksni nosač mjernih krakova (bez vodećeg utora) za grubo podešavanje može se pomaknuti na cijev. Mobilni nosači mjernih krakova s preciznim kugličnim navođenjem i ležajevima bez hoda i trenja, čime se postiže maksimalna preciznost. **Konstantne mjerne sile zahvaljujući ugrađenoj mjernoj opruzi.** Za beskontaktno stavljanje u mjerni položaj mjerni krak može se povući unatrag. Mjerno područje može se proizvoljno proširiti zahvaljujući opcionalnim produžecima (maksimalno do 3000 mm). Može se koristiti sa svakim mjernim satom ili finim pokazivačem s \varnothing drške 8 mm h6.

Upotreba:

Univerzalni mjerni uređaj za usporedna mjerenja. Za vanjska i unutarnja mjerenja različitih oblika obradaka i mjerenje uskih priključnih mjesta. U kombinaciji s posebnim priborom za mjerenje kotača za centriranje, uboda, utora, oblika lastavičjeg repa, konusa, ozubljenja te unutarnjih i vanjskih navoja.

Dio isporuke:

Osnovni uređaj, drvena kutija.

Dodatni pribor:

Mjerni sat ili fini pokazivač za mjerno područje 25 mm.

Tehnički opis

Mjerni raspon	20 mm
Područja primjene, unutarnje	30 - 255 mm
Područja primjene, vanjsko	0 - 220 mm

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A3
Vrsta proizvoda	Univerzalna mjerna naprava

Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm	021400 600
--	------------

Pribor

Mjerni umetak za mjerne krakove, komad tip S	428360 S
Stezna matica za 428360, komad tip K	428358 K
Par mjernih krakova duljina 50 mm	428350 50
Produžetak za 428300 duljina 150 mm	428320 150
Produžetak za 428300 duljina 500 mm	428320 500