



Par rukavica KryTech 531, Veličina rukavice: 10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094554 10
GTIN	3245425310007
Razred artikla	04P

Opis

Izvedba:

KryTech 531. Zaštitne rukavice s nitrilnom PU prevlakom na bazi vode za radove u neznatno onečišćenju okolini. Visok stupanj otpornosti na habanje za dugi vijek trajanja. Oeko-Tex® Standard 100. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100

Clothing standard: Oeko-Tex Standard 100

Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100

Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Tehnički opis

Veličina rukavice	10
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materijal nosača	PEHD
Prevlaka	Nitril / PU
Područje primjene	Svestrani
Boja	crno / zeleno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja