

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica, Četka Ø D1×debljina četke: 19X0,15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574900 19X0,15
GTIN	4017359137796
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, **Ø drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

Upotreba:

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. **Četka se otvara ovisno o broju okretaja više ili manje i stoga se može uvesti i u uski prostor, da biste npr. radili u unutrašnjosti kućišta.**

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	28 mm
Debljina svornjaka	0,15 mm
Broj tučaka	6
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Ø četke D ₁	19 mm
Ø drške D _s	6 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno

Vrsta proizvoda

Četka u obliku kista