

**Radne hlače ACTIVIQ, zrnastoplava / crna, konfekcijska veličina DE: 64****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 091212 64     |
| GTIN           | 4053813271125 |
| Razred artikla | 06K           |

**Opis****Izvedba:**

Sportska linija radne odjeće **KÜBLER ACTIVIQ** izvrsnog prilagođavanja. **Integrirane zone pokreta** omogućuju prilagođavanje odjeće svakoj radnoj situaciji. S **dinamičnim kontrastnim i reflektirajućim umecima** za bolju vidljivost. Velik dio površina slobodan je te se može **individualno opremiti**. Svi zatvarači prekriveni su **kako bi se spriječile ogrebotine na osjetljivim materijalima**. Brojni džepovi nude **dobru mogućnost spremanja** alata, metara, mobitela itd.

**Radne hlače ergonomskog modela** s izrazito širokim omčama za remen.

S pokretnim zonama na području koljena za veću fleksibilnost. Posebice otporne i s točkama opterećenja osiguranim kopčama.

- **Dva bočna džepa.**
- **Dva džepa na stražnjici, desno s poklopcem i druckerom.**
- **Džep za mjerni štap.**
- **Džep na bedru s poklopcem i druckerom te našivenim džepom za olovke.**
- **Patentni zatvarač u rasporku.**

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se na stranici s pregledom sadržaja.

Pranje: 60 °C osjetljivo rublje

## Tehnički opis

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Veličina UK                           | 48R   |
| Veličina FR                           | 60  |
| Veličina US                           | 48/35   |
| Konfekcijska veličina DE              | 64  |
| Veličina IT                           | 60  |
| Seriya                                | ACTIVIQ   |
| Posebna usluga                        | Oplemenjivanje tekstila                                 |
| Veličina NL                           | 64  |
| Veličina ES                           | 60  |
| Spol                                  | Muškarci  |
| Sastav tkanine                        | 65 % poliester  |
| Sastav tkanine                        | 35 % pamuk  |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 270 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Pranje                                | 60 °C osjetljivo rublje                                 |
| Izbjeljivati                          | ne izbjeljivati   |
| Kemijsko čišćenje                     | nježno čišćenje perikloretilenom                        |
| Sušenje                               | nježno sušenje u sušilici<br>(pri niskim temperaturama) |
| Lukovi                                | umjereno vruće, do<br>maksimalno 150 °C                 |
| Boja                                  | zrnastoplava / crna                                     |
| Vrsta proizvoda                       | Radne hlače   |