

**MIRKA****Brusne ploče na čičak ABRANET®, Ø 34 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567803 180
GTIN	6416868362480
Razred artikla	56M

**Opis****Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

ABRANET® brusne ploče na čičak.

**Prednost:**

- **Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.**
- **Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstava za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

**Upotreba:**

Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjenih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

**Tehnički opis**

Granulacija	180
Ø ploče	34 mm

Seriya	ABRANET®
Sredstvo za brušenje	Aluminij-oksidi (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	Poliamidna tkanina
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 34 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		