

MIRKA**Brusne ploče na čičak ABRANET®, Ø 34 mm, granulacija: 320****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567803 320 |
| GTIN | 6416868362817 |
| Razred artikla | 56M |

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

ABRANET® brusne ploče na čičak.

Prednost:

- **Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.**
- **Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstava za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

Upotreba:

Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjenih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

Tehnički opis

| | |
|-------------|-------|
| Ø ploče | 34 mm |
| Granulacija | 320 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Seriya | ABRANET® |
| Sredstvo za brušenje | Aluminij-oksidi (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Podloga sredstva za brušenje | Poliamidna tkanina |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 34 mm |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s |
| Vrsta proizvoda | Brusne ploče na čičak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| Lakovi | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |