


MIRKA**Brusne ploče na čičak ABRANET®, Ø 34 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567803 240
GTIN	6416868362657
Razred artikla	56M

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom **mrežaste strukture** s mnogobrojnim rupama.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

ABRANET® brusne ploče na čičak.

Prednost:

- **Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.**
- **Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).**
- **Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstava za brušenje.**
- **Velika učinkovitost – brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.**

Upotreba:

Brušenje lakiranih površina, punila, primera, plastika (ojačanih vlaknima), neželjenih metala i aluminijskih legura, elemenata namještaja.

Tehnički opis

Granulacija	240
Ø ploče	34 mm

Seriya	ABRANET®
Sredstvo za brušenje	Aluminij-oksidi (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Podloga sredstva za brušenje	Poliamidna tkanina
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 34 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		