

**Radne hlače Canvas 320, tamnomodra, Konfekcijska veličina DE: 28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091361 28
GTIN	4030913889603
Razred artikla	09R

Opis**Izvedba:**

Otporna **linija radne odjeće Canvas 320** pruža visoku zaštitu u različitim radnim uvjetima. S **gumenom vrpcom u pasici** za udobno prilagođavanje. Otporna na trganje i abraziju zahvaljujući **Cordura® ojačanju** na izrazito izloženim mjestima. Tkanina se lako održava zahvaljujući Teflon® prevlaci, **zaštita od vode i prljavštine**. S reflektirajućim elementima od **3M™ Scotchlite™ reflektirajućeg materijala** za bolju vidljivost u mraku.

Radne hlače sa sedam obujmica za remen.

- **Podstavljeni džepovi na koljenima s Cordura® ojačanjem.**
- **Certificirano prema EN-14404 zajedno s umecima za koljena br. 091802.**
- **Ojačani džepovi na stražnjici.**
- **Dva bočna džepa od Cordura® materijala.**
- **Dvostruki džep za metar od Cordura® materijala.**
- **Džep na bedru s našivenim džepom za mobitel.**
- **Patentni zatvarač u rasporku.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Radne hlače u kombinaciji boja **crna** pod br. 091362.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Sastav tkanine: 65 % poliester

Sastav tkanine: 35 % pamuk

Gramaza materijala/debljina tkanine: 320 g/m²

Pranje: 60 °C šareno rublje

Standard: EN 14404

Tehnički opis

Veličina IT	54C
Veličina FR	54C
Konfekcijska veličina DE	28
Serija	CANVAS 320
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	54C
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65 % poliester
Sastav tkanine	35 % pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	320 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	tamnomodra
Standard	EN 14404
Vrsta proizvoda	Radne hlače

Pribor

Jastučić za koljeno Standard 1 par Tip KNEE	091802 KNEE
---	-------------