

**Radne kratke hlače Canvas 320, crna, Veličina uniseks: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091382 S
GTIN	4030913041759
Razred artikla	09R

Opis**Izvedba:**

Otporna **linija radne odjeće Canvas 320** pruža visoku zaštitu u različitim radnim uvjetima. S **gumenom vrpcom u pasici** za udobno prilagođavanje. Otporna na trganje i abraziju zahvaljujući **Cordura® ojačanju** na izrazito izloženim mjestima. Tkanina se lako održava zahvaljujući Teflon® prevlaci, **zaštiti od vode i prljavštine**. S reflektirajućim elementima od **3M™ Scotchlite™ reflektirajućeg materijala** za bolju vidljivost u mraku.

Radne kratke hlače za korištenje u toplom radnom okruženju.

- **Ojačani džepovi na stražnjici.**
- **Dva bočna džepa od Cordura® materijala.**
- **Dvostruki džep za metar od Cordura® materijala.**
- **Džep na bedru s našivenim džepom za mobitel.**
- **Patentni zatvarač u rasporku.**

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se na stranici s pregledom sadržaja.

Sastav tkanine: 35 % pamuk

Sastav tkanine: 65 % poliester

Gramaza materijala/debljina tkanine: 320 g/m²

Pranje: 60 °C šareno rublje

Veličina uniseks: S

Tehnički opis

Veličina uniseks	S
Seriya	CANVAS 320
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Spol	uniseks
Sastav tkanine	35 % pamuk
Sastav tkanine	65 % poliester
Gramaza materijala/debljina tkanine	320 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama)
Lukovi	umjereno vruće, do maksimalno 150 °C
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Kratke hlače