

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba, širina ključa: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614816 12
GTIN	4045197198952
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Duljina ključa L	105 mm
Visina otvora ključa h <sub>1</sub>	5,8 mm
Širina otvor ključa b	25,9 mm
Ø prstena D	23,7 mm
Širina ključa	12 mm
Visina prstena h <sub>2</sub>	8,7 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke