

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 7mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 6148207 |
| GTIN | 4045197589101 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Širina otvor ključa b | 18 mm |
| Visina otvora ključa h ₁ | 5 mm |
| Visina prstena h ₂ | 7 mm |
| Duljina ključa L | 136 mm |
| Širina ključa | 7 mm |
| Ø prstena D | 17,5 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Položaj ključa | 15 stupanj |
| Broj zubi | 72 |
| Radni kut | 5 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | mat kromirano |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |