



## 12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 24mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	642100 24
GTIN	4018754005321
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil **AS-Drive**.

#### Standard:

**DIN 3124**

#### Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 642129

### Tehnički opis

Ø na strani pogona	32 mm
Širina ključa	24 mm

Duljina	42 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Standard	DIN 3124
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina	kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ