

**JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614870 14
GTIN	4013288212580
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	29,3 mm
Duljina ključa L	188 mm
Ø prstena D	28 mm
Visina prstena h ₂	9,2 mm
Širina ključa	14 mm
Visina otvora ključa h ₁	7,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Oznaka proizvođača	6000 Joker
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	80
Radni kut	4,5 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibdan čelik
Površina	mat kromirano
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke