

**JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614870 18
GTIN	4013288212658
Razred artikla	63F

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Visina prstena h_2	11 mm
Širina otvor ključa b	39 mm
Visina otvora ključa h_1	9 mm
Duljina ključa L	235 mm
Širina ključa	18 mm
Ø prstena D	33,8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Oznaka proizvođača	6000 Joker
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	80
Radni kut	4,5 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-molibdan čelik
Površina	mat kromirano
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke