



Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X32mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615000 30X32
GTIN	4018754021130
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 615600

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	48 mm
Širina ključa 2	32 mm
Širina ključa 1	30 mm

maksimalni \varnothing prstena D ₁ maks	44 mm
Duljina ključa L	365 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke