



Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 36X41mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 615000 36X41 |
| GTIN | 4018754021185 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 615600

Tehnički opis

| | |
|--|-------|
| Širina ključa 1 | 36 mm |
| Širina ključa 2 | 41 mm |
| maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni | 60 mm |

| | |
|--|----------------|
| maksimalni \varnothing prstena D ₁ maks | 53 mm |
| Duljina ključa L | 440 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |