

Garant

Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 14X15 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615700 14X15
GTIN	4045197160676
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **AS-Drive** profilom.

Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Svi GARANT i STAHLWILLE alati opremljeni su ovim profilom – prepoznatljivi po znaku **AS-Drive**.

Duljina ključa L: 245 mm

maksimalni Ø prstena D₁ maks: 22 mm

maksimalni Ø prstena D₂ maksimalni: 23 mm

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	23 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	22 mm

Širina ključa 2	15 mm
Širina ključa 1	14 mm
Duljina ključa L	245 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke