



Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 12X13mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615000 12X13
GTIN	4018754020867
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 615600

Tehnički opis

Širina ključa 1	12 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	20 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	21 mm

Duljina ključa L	220 mm
Širina ključa 2	13 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke