

**Garant****6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola, širina ključa: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	642325 22
GTIN	4045197497901
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

**Surface Drive** otvor ključa omogućuje čvrsti dosjed i povećanu snagu djelovanja. Pritisak time djeluje izravno na površinu matica i vijaka, štite se osjetljivi rubovi. Uz pomoć Surface Drivea mogu se pritegnuti ili otpustiti i međumjere npr. u colima (A/F, BSF, BSW) i potrošeni vijci.

**Standard:****DIN 3124****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Ø na strani pogona	29,9 mm
Duljina	41 mm
Širina ključa	22 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive

Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ