



Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, broj ključeva: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615500 8
GTIN	4018754058433
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Tehnički opis

Broj ključeva	8
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromiran (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615000 12X13
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615000 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 19X22 mm	615000 19X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X21 mm	615000 18X21
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615000 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615000 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615000 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615000 6X7