



12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 1/2col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	642400 1/2
GTIN	4018754007868
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine. Profil **AS-Drive**.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Tehnički opis

Širina ključa	1/2 col
Ø na strani pogona	18,3 mm
Duljina	38 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Standard	DIN 3124
Profil progona	12-kutni nasadni ključ

Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Površina	kromirana preko nikla
s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ