

**12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	642500 22
GTIN	4018754005659
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine. Dvostruki šesterokutnik s profilom **AS-Drive**.

**Standard:****DIN 3124-L****Materijal:**

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

**Napomena:**

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 642529

**Tehnički opis**

Duljina	83 mm
Širina ključa	22 mm
Ø na strani pogona	29,7 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col

Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3709
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirano
s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ