

**12-kutni nastavci, dugački, 1/2 cola, širina ključa: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	642500 15
GTIN	4018754005598
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine. Dvostruki šesterokutnik s profilom **AS-Drive**.

Standard:**DIN 3124-L****Materijal:**

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 642529

Tehnički opis

Duljina	83 mm
Ø na strani pogona	21,2 mm
Širina ključa	15 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col

Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3709
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirano
s AS-Drive profilom	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ