

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, fosfatiran, širina ključa: 27X30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615900 27X30
GTIN	4045197385543
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	44 mm
Širina ključa 1	27 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	40 mm
Duljina ključa L	346 mm
Širina ključa 2	30 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	fosfatiran
Atribut imena proizvoda	fosfatiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

