



Nastavci za nasadne ključeve 1/2 cola za Torx®, Torx® profil: E10



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	642700 E10
GTIN	4018754007257
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut s uskom tolerancijom radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokutnici **prema DIN 3120.**

Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva s uskom tolerancijom. Nema klizanja preko kutova vijka. Glave i matice vijaka su zaštićene. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja, zbog toga je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Dimenzije profila A: 9,4 mm

Ø na strani pogona: 13 mm

Duljina: 38 mm

Tehnički opis

Duljina	38 mm
Torx® profil	E10
Ø na strani pogona	13 mm
Dimenzije profila A	9,4 mm

Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	Nasadni ključevi za TORX® vijke
Materijal	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ