

**Dvostrani okasti ključ, koljenast, kromirano, širina ključa: 12X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615950 12X13
GTIN	4045197160959
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.  
S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa 1	12 mm
Duljina ključa L	216 mm
Širina ključa 2	13 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	20 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	21 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Površina	kromirano
Atribut imena proizvoda	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

