



Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjesto područje: 25-35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428602 25-35
GTIN	5051102210229
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjesto vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjestna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Mjesto područje	25 - 35 mm

Granica odstupanja	0,004 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	USB sučelje
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
---------------------------	-------------

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 27 mm	484030 27
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428746 25-35