



Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjesto područje: 35-50mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 428602 35-50 |
| GTIN | 5051102210311 |
| Razred artikla | 46B |

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Standardna mjerna dubina | 80 mm |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 230 mm |
| Mjerno područje | 35 - 50 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Mogućnost odabira očitavanja | 0,01 / 0,001 mm |
| Granica odstupanja | 0,004 mm |
| Dimenzija a | 0,5 mm |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 |
| Seriya | HCT |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Bežična upotreba | HCT Mobile App |
| Bežična upotreba | HID (Human Interface Device) |
| Bežična upotreba | Softver proizvođača |
| Standard | DIN 863 |
| Očitavanje | mm / inč |
| Prihvat | USB sučelje |
| Prihvat | RS232C sučelje |
| Prihvat | Bluetooth sučelje |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |

Usluge

| | |
|--|------------|
| DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm | 022500 50 |

Pribor

| | |
|-------------------------|-----------|
| Priključni kabel tip R2 | 498948 R2 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---|---------------|
| Priključni kabel tip USB2 | 498948 USB2 |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032 | 081560 CR2032 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm | 484030 40 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150 | 428510 4/150 |
| Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip | 498952 |
| Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 35-50 mm | 428605 35-50 |
| Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 35-50 mm | 428745 35-50 |
| Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 35-50 mm | 428746 35-50 |