



## Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjesto područje: 6-8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428602 6-8
GTIN	5051102210496
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Unutarnji mikrometri u 3 točke** za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.<br>USB odašiljač br. 498952.<br>Prsteni za namještanje br. 484030.<br>Produžetci br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

### Tehnički opis

Dimenzija a	1,9 mm
Mjerno područje	6 - 8 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm

Granica odstupanja	0,004 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	121 mm
Standardna mjerna dubina	58 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	USB sučelje
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Unutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranje Unutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

## Pribor

Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
---------------------------	-------------

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 6-8 mm	428605 6-8
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428746 6-8