



Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 65-80mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428602 65-80
GTIN	5051102210465
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 4 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948.
USB odašiljač br. 498952.
Prsteni za namještanje br. 484030.
Produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Mogućnost odabira očitavanja	0,01 / 0,001 mm
Mjerno područje	65 - 80 mm

Dimenzija a	0,5 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Serija	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Priključni kabel tip R2	498948 R2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 65-80 mm	428605 65-80
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428746 65-80