



Digitalni XT-unutarnji brzi mikrometar Holematic uz Bluetooth, mjerno područje: 16-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428702 16-20
GTIN	5051102207885
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Brzi uređaji za mjerenje provrta u 3 točke Holematic za mjerenje provrta od vel. 12,5–16. Fiksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5–16 s ulošcima od tvrdog metala. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Kompatibilno s opcionalnom HCT (Hoffmann Group Connected Tools) aplikacijom. Dostupno besplatno za Android i iOS.

Prednost:

Vrlo brzo i prije svega ponovljivo mjerenje postiže se ručicom pištolja i konstantnom mjernom silom.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za zadržavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Mjerni pištolj, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, USB-Dongle br. 498952, prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Zamjenski dio:

Rezervne mjerne glave br. 428605, mjerna čeljust br. 428745, povratna opruga br. 428746.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	66 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	166 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Očitavanje	0,001 mm
Mjerno područje	16 - 20 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Serijski broj	HCT
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	HCT Mobile App
Bežična upotreba	HID (Human Interface Device)
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvati	USB-sučelje
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Bluetooth-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

022510 200

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

Pribor

Priključni kabel tip R2	498948 R2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Bluetooth bežični prijemnik za Bowers tip	498952
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 16-20 mm	428605 16-20
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel tip USB2	498948 USB2
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428746 16-20