



Nastavci za višezubne nasadne ključeve, kratki, 1/2 cola, za vijke: M12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	642800 M12
GTIN	4018754006441
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za XZN vijke.

Standard:

DIN 2324

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, svijetlo brušen.

Tehnički opis

za vijke	M12
Ø na strani pogona	23,7 mm
Duljina	60 mm
Izlazni Četverokut	1/2 col
Profil progona	Odvijač sa višestrukim ozubljenjem
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

