



Reflektirajuće radne hlače Plaline, narančaste / cink, konfekcijska veličina DE: 102



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091777 102 |
| GTIN | 4030913942049 |
| Razred artikla | 06I |

Opis

Izvedba:

Reflektirajuće radne hlače od mješovitih materijala.

- **Dva umetnuta džepa s naborima.**
- **Našiveni džepovi na koljenima i dvostruki džep za metar.**
- **Džep na natkoljenici s preklopom i zatvaračem na čičak.**
- **Elastični pojas i dodatni džepovi na stražnjici s preklopom i zatvaračem na čičak.**

Standard:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Napomena:

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Reflektirajuće radne hlače žute / cink pod br. 091776.

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Standard: EN ISO 20471

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Veličina FR | 46L |
| Konfekcijska veličina DE | 102 |
| Seriya | Plaline |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 75 % poliester |
| Sastav tkanine | 25% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 290 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 40 °C šareno rublje |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje |
| Sušenje | nije prikladno za sušilicu |
| Lukovi | ne peglati |
| Boja | narančaste / cink |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |