

**Shell jakna AKER, crna, Veličina uniseks: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	090680 M
GTIN	7040054955973
Razred artikla	09L

Opis**Izvedba:**

Višenamjenska i **lagana Shell jakna** sa zaštitnim materijalom Helly-Tech® Protection nudi pouzdanu zaštitu za korisnika od vlage i u zahtjevnim vremenskim uvjetima. **Reflektirajuće trake** na ramenima i rukavima osiguravaju bolju vidljivost pri lošem osvjetljenju. **Dobro prilagođavanje** s pomoću podesivih manšeta s čičak trakom i vrpcom na povlačenje u obrubu. S podesivom kapuljačom i **zapečaćenim šavovima**. S unutarnjim patentnim zatvaračem za **ljepši izgled**.

- **Središnji patentni zatvarač YKK® sa zaštitom od vjetra.**
- **Bočni džepovi s patentnim zatvaračem i manšetom.**
- **Unutarnji džep s čičkom.**

Standard:

Višenamjenska i **lagana Shell jakna** s Helly Tech® Protection materijalom nudi pouzdanu zaštitu za korisnika od vlage i u zahtjevnim vremenskim uvjetima. **Reflektirajuće trake** na ramenima i rukavima osiguravaju bolju vidljivost kod lošeg osvjetljenja. **Dobro prilagođavanje** s pomoću podesivih manšeta s čičak trakom i vrpcom na povlačenje u obrubu.

Sastav tkanine: 100 % poliester

Gramaza materijala/debljina tkanine: 145 g/m²

Pranje: 40 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina uniseks	M
Serija	AKER
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Spol	uniseks
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala/debljina tkanine	145 g/m ²
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna