

Mitutoyo**Ugradbena mjerna naprava vertikalna montaža, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499402 150
GTIN	4946368128382
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S **apsolutnom elektronikom** i velikim, jednostavno očitljivim brojkama na zaslonu. Jednokratno namještanje nulte pozicije, koja ostaje apsolutnom nultom točkom sve do sljedeće zamjene baterije (cca. 1,5 godina). Vrhunska preciznost mjerenja i kod velikih brzina postupka. Funkcija ZERO / ABS – nulti položaj i preklapanje s relativnog na apsolutno mjerenje.

Ugradbeno pomično mjerilo s elektromagnetskim, induktivnim mjernim sustavom. **Vertikalna montaža.**

Upotreba:

Prikladno za postupke mjerenja i pozicioniranja na alatnim strojevima, napravama itd.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Ukupna duljina L ₂	270 mm
Kalibriranje	Cijena na upit

Duljina mjerne vodilice L ₁	294 mm
Očitavanje	0,01 mm
Težina	280 g
Mjerno područje	0 - 150 mm
Granica odstupanja	0,03 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Ugradni pomični mjerač

Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm

021400 600

Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497085 D2
Odašiljač tip S11E	498966 S11E
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497085 USB2
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497085 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357