



Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 24X27mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 617600 24X27 |
| GTIN | 4018754021406 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Sa širinama ključa male tolerancije.

STAHLWILLE – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni | 38,5 mm |
| Širina ključa 1 | 24 mm |
| Duljina ključa L | 290 mm |
| maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$ | 11 mm |
| Širina ključa 2 | 27 mm |
| maksimalni \varnothing prstena D_1 maks | 35 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Položaj ključa | 0 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | kromirano (ne ljušti se) |

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke