

**Service radne hlače Service Plus, crne / crvene, konfekcijska veličina DE: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091760 60
GTIN	7330509544655
Razred artikla	04T

**Opis****Izvedba:**

Funkcionalne radne hlače Service od iznimno **otporne tkanine Ripstop**. Visok udio pamuka za veliku udobnost prilikom nošenja. Dobra vidljivost zahvaljujući diskretnim **reflektirajućim detaljima**.

- **Bočni džepovi.**
- **Džepovi sa stražnje strane.**
- **Džep s naborima na nozi, džep za mobitel s unutarnje strane i za kemijske olovke.**
- **Plastični patentni zatvarač u rasporku.**
- **Džep za štapni metar s praktičnim držačem za metar.**

Radne hlače s podesivim krajem nogavica i ojačanjima na koljenima materijalom **CORDURA®-Stretch**. Džepovi za jastučiće na koljenima, pristup s gornje strane.

**Napomena:**

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Ženske radne hlače** crne / crvene boje pod **br. 091761**. U skladištu dostupno u veličinama 36 – 46.

**Hlače** crne / crvene boje s težinom tekstila od **166 g/m<sup>2</sup>** pod **br. 091762**.

Standard: EN 14404

**Tehnički opis**

Veličina IT	C60
Veličina UK	3XL
Veličina US	3XL
Veličina FR	54
Konfekcijska veličina DE	60
Seriya	Service Plus
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina SE	C56
Veličina ES	C60
Veličina NL	C60
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	40 % poliester
Sastav tkanine	60% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	250 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	crne / crvene
Standard	EN 14404
Vrsta proizvoda	Radne hlače