

**Service radne hlače Service Plus, crne / crvene, konfekcijska veličina DE: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091760 50
GTIN	7330509544600
Razred artikla	04T

**Opis****Izvedba:**

Funkcionalne radne hlače Service od iznimno **otporne tkanine Ripstop**. Visok udio pamuka za veliku udobnost prilikom nošenja. Dobra vidljivost zahvaljujući diskretnim **reflektirajućim detaljima**.

- **Bočni džepovi.**
- **Džepovi sa stražnje strane.**
- **Džep s naborima na nozi, džep za mobitel s unutarnje strane i za kemijske olovke.**
- **Plastični patentni zatvarač u rasporku.**
- **Džep za štapni metar s praktičnim držačem za metar.**

Radne hlače s podesivim krajem nogavica i ojačanjima na koljenima materijalom **CORDURA®-Stretch**. Džepovi za jastučice na koljenima, pristup s gornje strane.

**Napomena:**

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Ženske radne hlače** crne / crvene boje pod **br. 091761**. U skladištu dostupno u veličinama 36 – 46.

**Hlače** crne / crvene boje s težinom tekstila od **166 g/m<sup>2</sup>** pod **br. 091762**.

Standard: EN 14404

**Tehnički opis**

Veličina US	M
Konfekcijska veličina DE	50
Veličina IT	C50
Veličina FR	44
Veličina UK	M
Seriya	Service Plus
Posebna usluga	Oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	C50
Veličina NL	C50
Veličina SE	C56
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	40 % poliester
Sastav tkanine	60% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	250 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	crne / crvene
Standard	EN 14404
Vrsta proizvoda	Radne hlače