

**Kratke hlače Service Plus, crne / crvene, konfekcijska veličina DE: 62****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091764 62 |
| GTIN | 7330509549728 |
| Razred artikla | 04T |

Opis**Izvedba:**

Kratke hlače, savršene za nošenje prilikom toplijih temperatura.

Funkcionalne radne hlače Service od iznimno **otporne tkanine Ripstop**. Visok udio pamuka za veliku udobnost prilikom nošenja. Dobra vidljivost zahvaljujući diskretnim **reflektirajućim detaljima**.

- **Bočni džepovi.**
- **Džepovi sa stražnje strane.**
- **Džep s naborima na nozi, džep za mobitel s unutarnje strane i za kemijske olovke.**
- **Plastični patentni zatvarač u rasporku.**
- **Džep za štapni metar s praktičnim držačem za metar.**

Opis:

Visok udio pamuka za veliku udobnost kod nošenja.

- **Bočni džepovi.**
- **Džepovi na stražnjici.**
- **Vrećasti džep na nozi, džep za mobitel s unutarnje strane i za kemijske olovke.**
- **Plastični patentni zatvarač u rasporku.**
- **Džep za štapni metar s praktičnim držačem za mjerenje.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Veličina IT | C62 |
| Veličina US | 3XL |
| Veličina FR | 56 |
| Konfekcijska veličina DE | 62 |
| Veličina UK | 3XL |
| Seriya | Service Plus |
| Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila |
| Veličina NL | C62 |
| Veličina SE | C58 |
| Veličina ES | C62 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 60% pamuk |
| Sastav tkanine | 40 % poliester |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 250 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | crne / crvene |
| Vrsta proizvoda | Short |