

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 10X11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	6 mm
Širina ključa 1	10 mm
Širina ključa 2	11 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	17 mm
Duljina ključa L	130 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	16 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda

kromirani

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke