

**Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 16X17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa male tolerancije.

STAHLWILLE – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

STAHLWILLE – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

Tehnički opis

Širina ključa 2	17 mm
Duljina ključa L	170 mm
Širina ključa 1	16 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1\text{ maks}$	24,5 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2\text{ maksimalni}$	25,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke