

**Dvostrani okasti ključ, ravni, kromirani, širina ključa: 12X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617950 12X13
GTIN	4045197441867
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Sa širinama ključa uske tolerancije.

HOLEX –s ovalnom drškom.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Materijal:

HOLEX – Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 1	12 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	19 mm
Duljina ključa L	144 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	21 mm
maksimalna visina prstena h ₁ maks	6,8 mm
Širina ključa 2	13 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani

Atribut imena proizvoda	kromirani
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke