

**Dvostrani okasti ključ, ravni, širina ključa: 17X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Razred artikla	63A

**Opis****Izvedba:**

Sa širinama ključa male tolerancije.

**STAHLWILLE** – S užljebljenim T profilom drške. Optimalna čvrstoća, dobar prijenos sile. Tanki, ravni prsteni za primjenu na najužim mjestima. S **AS-Drive** profilom.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materijal:**

**STAHLWILLE** – Čelik legiran kromom; stabilna, kromirana preko nikla; oblo finiširana površina.

**Tehnički opis**

Duljina ključa L	185 mm
Širina ključa 2	19 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	26,5 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	27,6 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub> maks	8,8 mm
Širina ključa 1	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke